

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.



- Afișaj mare cu text clar și comenzi cu senzori – DirectSensor
- Perfect poziționat: datorită senzorului patentat CupSensor
- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Cafea întotdeauna proaspăt măcinată – AromaticSystemFresh
- Ideal pt. petreceri cu mulți invitați – funcție ceașcă cafea/ceai

EAN: 4002516140382 / Numărul materialului: 11165200 /
Vechi Numărul materialului: 29744040DX

Informații generale	
Identificator de model	CVA 7440
Număr material producător	11165200
Număr EAN	4002516140382
Clasă de marketing	Gold
Tipul și designul construcției	
Espressor încorporabil cu sistem pentru boabe	•
PureLine	•
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil/Clean Steel
Dotări pentru confort	
AromaticSystemFresh	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profiluri programabile de utilizator	10
Râșnițăconică pentru păstrarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
TeaTimer	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
CupSensor	•
PerformanceMode	•
EasyClick recipient pentru lapte	•
ComfortDoor	•
Mâner ușă ascuns	•
BrilliantLight	•
Modul expert	•
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	2
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	300
Capacitatea recipientului de boabe de cafea B în g	300
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	600
Recipient de boabe de cafea detașabil	•
Capacitatea recipientului de apă în l	2,7
Capacitate recipient pentru lapte în l	0,7
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	17
Capacitate tavă de picurare	1,6
Recipiente ușor-accesibile	•
Afișare oră din zi	•

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt cafea perfectă.



EAN: 4002516140382 / Numărul materialului: 11165200 /
Vechi Numărul materialului: 29744040DX

Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Oră de pornire programabilă	•
Oră de oprire programabilă	•
Timp de așteptare programabil	•
Setări programabile	•
Băuturi	
Mărire selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Espresso macchiato, simplu	•
Espresso macchiato, dublu	•
Cappuccino italiano, simplu	•
Cappuccino italiano, dublu	•
Espresso cu lapte, simplu	•
Espresso cu lapte, dublu	•
Café au lait, simplu	•
Café au lait, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Caffè americano, simplu	•
Caffè Americano, dublă	•
Cafea lungă neagră, simplă	•
Long black, dublă	•
Apă caldă, simplă	•
Apă caldă, dublă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Apă fierbinte, dublă	•
Ceai negru, simplu	•
Ceai de plante, simplu	•
Ceai de fructe, simplu	•
Ceai verde, simplu	•
Ceai alb, simplu	•
Ceai japonez, simplu	•
Chai latte, simplu	•
Ibric de cafea	•
Ibric	•

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.

EAN: 4002516140382 / Numărul materialului: 11165200 /

Vechi Numărul materialului: 29744040DX

Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Eficiență	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	<=0,3
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	<=2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Front din oțel inoxidabil cu finisaj CleanSteel	•
Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•
Siguranță	
Blocare comenzi	•
Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	500
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	16,5
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	4,0
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	455
Adâncime aparat electrocasnic în mm	475
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	108,0
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Accesorii furnizate	
Recipient de lapte realizat din sticlă	•

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.



EAN: 4002516140382 / Numărul materialului: 11165200 /
Vechi Numărul materialului: 29744040DX

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


CVA 7440

Espressor încorporat


Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.



CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)