

DA 6999 W Pearl

Hotă cu montare pe perete

Illuminare coor cu posibilitate de setare pentru atmosferă unică



- Accentul pe design – boltă din sticlă curbată, lată de 900 mm
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Lumină color ajustabilă – MyAmbientLight
- Puternic – 620 m³/h la nivel Booster
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic

A++

EAN: 4002516248569 / Numărul materialului: 11328620 /
Vechi Numărul materialului: 28699930D

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 25-P
Design	
Culoare	Alb Brilliant
Evacuare laterală	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Aplicația Miele@mobile	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	24,3
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Illuminare	
LED	•
Număr x W	1 x 6 W / 1 x 18 W
Intensitatea luminii în Lx	310 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Lumină ambientală colorată	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	285
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	390
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	620
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	36,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0

DA 6999 W Pearl

Hotă cu montare pe perete

Iluminare coor cu posibilitate de setare pentru atmosferă unică



EAN: 4002516248569 / Numărul materialului: 11328620 /
Vechi Numărul materialului: 28699930D

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	64,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	21,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	49,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	110
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	320
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	470
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	43,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	51,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	28,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	46,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	55,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	583
Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm	583
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	583
Lățime boltă în mm	900
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	583
Înălțime boltă în mm	583
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	583
Adâncime boltă în mm	537
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	583
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Înălțime minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Greutate netă în kg	28,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5

DA 6999 W Pearl

Hotă cu montare pe perete

Iluminare coor cu posibilitate de setare pentru atmosferă unică



EAN: 4002516248569 / Numărul materialului: 11328620 /


Vechi Numărul materialului: 28699930D

Fișă standard montată	•
Conexiune cu circuite nemodificabile	•
Putere electrică totală în kW	0,10
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Combi-nație cu plita cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele	Recomandat
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Ja
Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat	DKF 25-R
Coș	DADC 6000


DA 6999 W Pearl

Hotă cu montare pe perete

Iluminare coor cu posibilitate de setare pentru atmosferă unică



DA 6999 W (Installation drawing)



DADC 6000 (Installation drawing)