

CS 7102-1 FL  
Element SmartLine  
cu două arzătoare



- Comenzi simple – operare cu o singură mână de la butonul rotativ
- Design elegant – pentru instalare încastrată sau la înălțime
- Se potrivește perfect cu orice element SmartLine
- Versatilitate deosebită – 1 arzător mediu și 1 arzător mare
- Curățare rapidă – suporturi pt.vase ComfortClean lavabile automat

EAN: 4002516306184 / Numărul materialului: 11402840 /  
Vechi Numărul materialului: 277102511

<b>Tip de încălzire</b>	
Tip de încălzire	Gaz
<b>Tip construcție</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Instalare cu montare la suprafață	•
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	2
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	față centru
Tip	Arzător standard
Dimensiune în mm	Ø 100-220
Valoare nominală max. în W	1700
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	centru spate
Tip	Arzător rapid
Dimensiune în mm	Ø 140-240
Valoare nominală max. în W	2700
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Operare prin comenzi cu senzori	Buton rotativ
Operare prin butoane rotative	•
Aprindere electronică cu o mână	•
<b>Curățare confortabilă</b>	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Suport de vas lavabil în mașina de spălat vase	•
<b>Siguranță</b>	
GasStop	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	92 x 378 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	378
Dimensiuni în mm (înălțime)	92
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru	358/382 x 500/524
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	358
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	92
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	358
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	7
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	382
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	4,40
Lungime cablu de alimentare în m	2,0


CS 7102-1 FL  
Element SmartLine  
cu două arzătoare




EAN: 4002516306184 / Numărul materialului: 11402840 /  
Vechi Numărul materialului: 277102511

Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
<b>Accesorii furnizate</b>	
CSFG 7000 FlameGuard	•
Cablu de alimentare	Da
Duze pentru gaze naturale	•
Duze de gaze lichefiate	•


CS 7102-1 FL  
Element SmartLine  
cu două arzătoare




CS7102FL, CS7102-1FL flush (installation drawing)



CS7102FL, CS7102-1FL (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)