

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Hotă de tip insulă

Cu comenzi smart exclusiv prin aplicația Con@ctivity 3.0 și Miele@mobile app.



- Design elegant asemenea unei plafoniere cu nervuri motorizate
- Lumină color ajustabilă – MyAmbientLight
- Funcție unică de eliminare a umezelii – HumidityBalance
- Funcție pentru mirosuri deosebite – AmbientFragrance
- Montare prin suspendare pe cabluri, sursă de alimentare integrată

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516306221 / Numărul materialului: 11416520 /  
Vechi Numărul materialului: 28737835RO

<b>Tip construcție</b>	
Hotă de tip insulă	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Recirculare
<b>Design</b>	
Culoare	Alb Brilliant
Înălțime variabilă disponibilă prin construcție specială	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Aplicația Miele@mobile	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Hote cu motor	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	31,6
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
<b>Iluminare</b>	
LED	•
Număr x W	2x5 W / 2x7,7 W
Intensitatea luminii în Lx	350 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Lumină ambientală colorată	•
<b>Suflantă</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	240
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	440
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	600
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Hotă de tip insulă

Cu comenzi smart exclusiv prin aplicația Con@ctivity 3.0 și Miele@mobile app.




EAN: 4002516306221 / Numărul materialului: 11416520 /  
Vechi Numărul materialului: 28737835RO

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	63,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	66,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	49,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	52,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	59,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime boltă în mm	700
Înălțime boltă în mm	440
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	700
Adâncime boltă în mm	500
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1000
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Înălțimea boltii pentru hotele circulare în mm	440
Greutate netă în kg	24,6
Diametru apărătoare în mm	500
Conexiune cu circuite nemoificabile	•
Putere electrică totală în kW	0,13
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Șablon de montare	•
Combinatie cu plita cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele	Obligatoriu
<b>Accesorii furnizate</b>	
Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat	•
Filtru de deumidificare	•
<b>Accesorii opționale</b>	
Filtru cu carbon activ	Nein
Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat	DKF 28-R

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Hotă de tip insulă

Cu comenzi smart exclusiv prin aplicația Con@ctivity 3.0 și Miele@mobile app.



DA 7378 D – (installation drawings)