

H 7260 B CulinArt

Cuptor

design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Curățare deosebit de ușoară – finisare PerfectClean
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Mult spațiu și flexibilitate – capacitate cuptor 76 l 5 nivele
- Manevrare ușoară – ghidaje telescopice FlexiClip



EAN: 4002516283478 / Numărul materialului: 11435240 /

Vechi Numărul materialului: 22726024D

Tipul și designul construcției	
VitroLine	•
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Moduri de funcționare	
Ventilator plus	•
Încălzire convențională	•
Coacere intensivă	•
Frigere automată	•
Gril cu ventilator	•
Gril	•
Încălzire inferioară	•
Aer fierbinte Eco	•
Dezghețare	•
Programe automate	•
Design	
Culoare	Negru obsidian
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătit	•
Terminare programabilă a duratei de gătit	•
Durată de gătit programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Curățare confortabilă	
Compartiment cuptor cu PerfectClean și căptușeli din email catalitic	•
Element articulat de gril	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	76

H 7260 B CulinArt

Cuptor

design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.



EAN: 4002516283478 / Numărul materialului: 11435240 /
Vechi Numărul materialului: 22726024D


Număr de niveluri rafturi	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot cu halogen
Temperaturi în °C	30–300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	42,0
Putere electrică totală în kW	3,50
Tensiune în V	220-240
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecă	•
Înlocuirea lămpilor	Client
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71	1
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean	1
Glisieră telescopică FlexiClip cu PerfectClean HFC 71	1
Șine laterale detașabile PerfectClean (pereche)	1

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ?
? ? , ? ? ? ? , ? ? ?


H 7260 B CulinArt
Cuptor
design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings

H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings



H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings, GB, AUS


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

Installation H7000 BM XL, installation drawings


H 7260 B CulinArt

Cuptor


design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings