

## G 5210 SC Front Active Plus

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Economisiți până la 50 % mai multă electr. – racord de apă caldă
- Versatil și sigur – design confortabil al coșului



EAN: 4002516317654 / Numărul materialului: 11497040 /  
Vechi Numărul materialului: 21521018A

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase de sine stătătoare	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Parte frontală CleanSteel
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	afișaj cu 7 segmente și 3 cifre
Culoare afișaj	Galben
<b>Confort</b>	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	acustică
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	C
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,9
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,74
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	74
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,52
Durata programului ECO în minute	238
Clasă de emisii de zgomot	C
Emisii de zgomot în dB(A)	45
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
Delicat	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	Comfort

## G 5210 SC Front Active Plus

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



EAN: 4002516317654 / Numărul materialului: 11497040 /


Vechi Numărul materialului: 21521018A

Număr de poziții 14

<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Blocare de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	845
Maxim înălțime nișă în mm	880
Adâncime nișă în mm	600
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	845
Adâncime aparat electrocasnic în mm	600
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	119,5
Greutate netă în kg	54,5
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
<b>Accesorii furnizate</b>	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

## G 5210 SC Front Active Plus

Mașini de spălat vase de sine stătătoare pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)