


KM 7879 FL

Plită cu inducție autonomă
cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire




- Select. rapidă și intuitivă cu ajutorul afișajelor numerice–Smart Select White
- 4 zone de gătire incluzând 1 arie PowerFlex și 1 zonă TempControl
- O lățime de 800 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Cele mai scurte durate de încălzire – TwinBooster
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity

EAN: 4002516339472 / Numărul materialului: 11506350 /
Vechi Numărul materialului: 26787970D

| | |
|---|------------------------------|
| Tip de încălzire | |
| Tip de încălzire | Inducție |
| Tip construcție | |
| Independent de aparatul de gătit | • |
| Design | |
| Suprafață vitroceramică elegantă | • |
| Integrat la nivelul blatului | • |
| Culoare suprafață ceramică | Negru grafit |
| Instalare cu montare la suprafață | • |
| Detalii zonă de gătit | |
| Număr de zone de gătit | 4 |
| Număr de zone de gătit | 1 |
| Număr maxim de vase | 4 |
| Zone de gătit PowerFlex | |
| Nr. | 2 |
| Tip | Arzător PowerFlex |
| Diametru în mm | Ø 150 – 230 |
| Valoare nominală în W | 2100 |
| Booster în W | 3000 |
| TwinBooster în W | 3650 |
| zona 1 de gătit/suprafață de gătit | |
| Poziție | față stânga |
| Tip | Zonă de gătit cu TempControl |
| Dimensiune în mm | Ø 160-230 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 3000 |
| Valoare nominală max. în W | 2300 |
| Putere nominală TwinBooster max. în W | 3650 |
| al 2-lea arzător/supr. gătit | |
| Poziție | centru spate |
| Tip | Inel cu dublu-circuit |
| Dimensiune în mm | Ø 100-160 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 1700 |
| Valoare nominală max. în W | 1400 |
| Putere nominală TwinBooster max. în W | 2200 |
| al 3-lea arzător/supr de gătit | |
| Poziție | dreapta |
| Tip | Punte PowerFlex |
| Dimensiune în mm | 230x390 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 4800 |
| Valoare nominală max. în W | 3400 |
| Putere nominală TwinBooster max. în W | 7300 |
| Confortul utilizatorului | |
| Miele@home | • |
| Operare prin comenzi cu senzori | Smart Select White |
| Funcție automată Con@ctivity 3.0 | • |
| Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor | • |
| Culoare afișaj | Alb |
| Încălzire automată | • |
| Păstrare cald | • |

KM 7879 FL

Plită cu inducție autonomă
cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire



EAN: 4002516339472 / Numărul materialului: 11506350 /
Vechi Numărul materialului: 26787970D

| | |
|--|-------|
| Funcție Stop&Go | • |
| Funcția de reapelare | • |
| TempControl | • |
| Oprire de siguranță | • |
| Păstrare la cald plus | • |
| Recunoaștere permanentă vas | • |
| Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore) | • |
| Protecție ștergere | • |
| Cronometru | • |
| Eficiență și durabilitate | |
| Putere nominală în stare oprit în W | 0,5 |
| Putere nominală în stare așteptare în W | 1,0 |
| Putere nominală în stare conectat în așteptare în W | 2,0 |
| Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute | 20 |
| Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute | 20 |
| Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute | 20 |
| Curățare confortabilă | |
| Vitroceramică ușor de curățat | • |
| Siguranță | |
| Oprire de siguranță | • |
| Funcția de blocare | • |
| Blocare comenzi | • |
| Ventilator de răcire integrat | • |
| Protecție la supraîncălzire | • |
| Indicator de căldură reziduală | • |
| Date tehnice | |
| Dimensiuni în mm (lățime) | 800 |
| Dimensiuni în mm (înălțime) | 51 |
| Dimensiuni în mm (adâncime) | 520 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață | 780 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață | 500 |
| Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm | 51 |
| Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 780 |
| Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 500 |
| Greutate în kg | 13 |
| Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 804 |
| Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 524 |
| Putere electrică totală în kW | 7,30 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 1,4 |
| Tensiune în V | 230 |
| Frecvență în Hz | 50-60 |
| Accesorii furnizate | |
| Cablu de alimentare | Da |

