

KWT 2672 ViS

Unitate de păstrare a vinului MasterCool

Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.



- Push2open pentru asistență convenabilă la deschiderea ușii
- Serviți și bucurați-vă de perfecțiune – incl. SommelierSet
- Diverse vinuri la temperatura perfectă – 3 zone de temperatură
- Depozitare flexibilă a sticlelor mari de vin datorită FlexiFrame
- Lumina inundă interiorul datorită LED-urilor – BrilliantLight



EAN: 4002516336556 / Numărul materialului: 11530690 /
Vechi Numărul materialului: 36267205D

Categorie de aparate electrocasnice	
Unitate de păstrare a vinurilor	•
Tip construcție	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	Stânga
Balamale ușă convertibile	•
Montare alăturată posibilă	•
Design	
Iluminare	BrilliantLight
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
DynaCool	•
Push2open	•
Balama MaxLoad	•
FlexiFrame	•
Număr de grătare din lemn FlexiFrame	9
Material grilaj	Fag
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Comenzi	
Concept funcțional	MasterSensor
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
Nr. zone de temperatură	3
Setare interval temperatură minimă în °C	5
Setare interval temperatură maximă în °C	20
Mod Sabat	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	G
Consum energetic anual în kWh	155,13
Consum de energie în 24 h în kWh	0,42
Siguranță	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă acustică de temperatură	•
Alarmă optică pentru ușă	•
Alarmă optică de temperatură	•
Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	610
Lățime maximă nișă în mm	613
Înălțime minimă nișă în mm	2134
Înălțime maximă nișă în mm	2164
Adâncime nișă în mm	629
Lățime aparat electrocasnic în mm	603
Înălțime aparat electrocasnic în mm	2127
Adâncime aparat electrocasnic în mm	610
Greutate în kg	147,0
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	73

KWT 2672 ViS

Unitate de păstrare a vinului MasterCool

Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.



EAN: 4002516336556 / Numărul materialului: 11530690 /
Vechi Numărul materialului: 36267205D

Clasa climatică	SN-T
Compartiment frigider în l	370
Capacitate utilă totală în l	370
Capacitate sticle Bordeaux de 0,75 l (nr. de sticle)	91 sticle
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	D
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	42
Consum de curent (mA)	3000
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	3,0

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


KWT 2672 ViS

Unitate de păstrare a vinului MasterCool


Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.




Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings




KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings



Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings



KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 ViS, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings



Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)