

CM 5310 Silence

Espressor de sine stătător

cu OneTouch for Two pentru o savoare perfectă a cafelei.



- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Rezultate perfecte și aromă intensă a cafelei – AromaticSystem
- Spumă cremoasă de lapte pt o gamă largă de specialități de cafea
- Curățare comodă, întreținere, conservare. – Programe de curățare
- Ideal pt. petreceri cu mulți invitați – funcție ceașcă cafea/ceai

EAN: 4002516341826 / Numărul materialului: 11541300 /

Vechi Numărul materialului: 29531005DX

Tipul și designul construcției	
Culoarea aparatului	Roșu zmeură Tay
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
Tipul și designul construcției	
Espressor independent cu sistem pentru boabe	•
Dotări pentru confort	
AromaticSystem	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Tipuri suplimentare de cafea posibile în modul cafea râșnită	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	1
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	200
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	200
Capacitatea recipientului de apă în l	1,3
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	7
Capacitate tavă de picurare	0,8
Recipiente ușor-accesibile	•
Timp de așteptare programabil	•
Setări programabile	•
Băuturi	
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•

CM 5310 Silence

Espressor de sine stătător

cu OneTouch for Two pentru o savoare perfectă a cafelei.



EAN: 4002516341826 / Numărul materialului: 11541300 /

Vechi Numărul materialului: 29531005DX

Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Ibric de cafea	•

Eficiență și durabilitate

Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	0,3

Curățare confortabilă

Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•

Siguranță

Blocare comenzi	•
-----------------	---

Date tehnice

Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	13,5
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	8,0
Lățime aparat electrocasnic în mm	241
Înălțime aparat electrocasnic în mm	360
Adâncime aparat electrocasnic în mm	460
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Lungime cablu de alimentare în m	1,0

Accesorii furnizate

Instrucțiuni de operare pe scurt pe spatele unității	•
--	---