

CM 5710 Silence
 Espresso de sine stătător
 cu OneTouch for Two pentru o savoare perfectă a cafelei.



- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Rezultate perfecte și aromă intensă a cafelei – AromaticSystem
- Spumă cremoasă de lapte pt o gamă largă de specialități de cafea
- Curățare comodă, întreținere, conservare. – Programe de curățare
- Ideal pt. petreceri cu mulți invitați – funcție ceașcă cafea/ceai

EAN: 4002516348160 / Numărul materialului: 11555510 /
 Vechi Numărul materialului: 29571006DX

Tipul și designul construcției	
Espressor independent cu sistem pentru boabe	•
Culoare	Bronze PearlFinish
Dotări pentru confort	
AromaticSystem	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
Profiluri programabile de utilizator	2
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Tipuri suplimentare de cafea posibile în modul cafea râșniță	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	8,0
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	13,5
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	1
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	200
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	200
Capacitatea recipientului de apă în l	1,3
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	7
Capacitate tavă de picurare	0,8
Recipiente ușor-accesibile	•
Timp de așteptare programabil	•
Setări programabile	•
Băuturi	
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•

CM 5710 Silence
 Espresso de sine stătător
 cu OneTouch for Two pentru o savoare perfectă a cafelei.



EAN: 4002516348160 / Numărul materialului: 11555510 /
 Vechi Numărul materialului: 29571006DX

Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Ibric de cafea	•
Eficiență și durabilitate	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Curățare confortabilă	
Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•
Siguranță	
Blocare comenzi	•
Date tehnice	
Lățime aparat electrocasnic în mm	241
Înălțime aparat electrocasnic în mm	360
Adâncime aparat electrocasnic în mm	460
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Lungime cablu de alimentare în m	1,2
Accesorii furnizate	
Instrucțiuni de operare pe scurt pe spatele unității	•
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,