

Cu WiFiConn@ct și o selecție variată de de specialități pentru libertate maximă.



- Spumă cremoasă de lapte pt o gamă largă de specialități de cafea
- Rezultate perfecte și aromă intensă a cafelei – AromaticSystem
- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Curățare comodă, întreținere, conservare. – Programe de curățare
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – WiFi Conn@ct

Vechi Numărul materialului: 29616020DX

[illegible]

CM 6160 MilkPerfection Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct și o selecție variată de de specialități pentru libertate maximă.



EAN: 4002516358558 / Numărul materialului: 11580820 /
Vechi Numărul materialului: 29616020DX

Băuturi	
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Espresso macchiato, simplu	•
Espresso macchiato, dublu	•
Cappuccino italiano, simplu	•
Cappuccino italiano, dublu	•
Espresso cu lapte, simplu	•
Espresso cu lapte, dublu	•
Café au lait, simplu	•
Café au lait, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Apă caldă, simplă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Ceai negru, simplu	•
Ceai de plante, simplu	•
Ceai de fructe, simplu	•
Ceai verde, simplu	•
Ceai alb, simplu	•
Ceai japonez, simplu	•
Ibric de cafea	•
Eficiență și durabilitate	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	0,3
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	1,0
Curățare confortabilă	
Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•

CM 6160 MilkPerfection

Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct și o selecție variată de de specialități pentru libertate maximă.



EAN: 4002516358558 / Numărul materialului: 11580820 /

Vechi Numărul materialului: 29616020DX

Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•
Date tehnice	
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	14,0
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	8,0
Lățime aparat electrocasnic în mm	251
Înălțime aparat electrocasnic în mm	359
Adâncime aparat electrocasnic în mm	427
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Presiune pompă în bari	15
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Accesorii furnizate	
Tub pentru lapte din inox	•
Instrucțiuni de operare pe scurt pe spatele unității	•