

CM 6360 MilkPerfection

Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct, recip. lapte de calitate sup. și multe specialități de cafea.



- Spumă cremoasă de lapte pt o gamă largă de specialități de cafea
- Rezultate perfecte și aromă intensă a cafelei – AromaticSystem
- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Curățare comodă, întreținere, conservare. – Programe de curățare
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516358572 / Numărul materialului: 11580850 /

Vechi Numărul materialului: 29636011DX

Tipul și designul construcției	
Culoarea aparatului	Negru obsidian CM
Afijaj limbi disponibile	
Afijaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
Tipul și designul construcției	
Espressor independent cu sistem pentru boabe	•
Dotări pentru confort	
AromaticSystem	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profiluri programabile de utilizator	8
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Tipuri suplimentare de cafea posibile în modul cafea râșniță	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
TeaTimer	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afijaj	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modul expert	•
Suport încălzit pentru cești	•
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	1
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	300
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	300
Capacitatea recipientului de apă în l	1,8
Capacitate recipient pentru lapte în l	0,7
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	10
Capacitate tavă de picurare	0,8
Recipiente ușor-accesibile	•
Timp de așteptare programabil	•

CM 6360 MilkPerfection

Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct, recip. lapte de calitate sup. și multe specialități de cafea.



EAN: 4002516358572 / Numărul materialului: 11580850 /

Vechi Numărul materialului: 29636011DX

Setări programabile

Băuturi	•
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Espresso macchiato, simplu	•
Espresso macchiato, dublu	•
Cappuccino italiano, simplu	•
Cappuccino italiano, dublu	•
Espresso cu lapte, simplu	•
Espresso cu lapte, dublu	•
Café au lait, simplu	•
Café au lait, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Apă caldă, simplă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Ceai negru, simplu	•
Ceai de plante, simplu	•
Ceai de fructe, simplu	•
Ceai verde, simplu	•
Ceai alb, simplu	•
Ceai japonez, simplu	•
Ibric de cafea	•
Eficiență și durabilitate	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	0,3
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	1,0
Curățare confortabilă	
Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•

CM 6360 MilkPerfection

Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct, recip. lapte de calitate sup. și multe specialități de cafea.



EAN: 4002516358572 / Numărul materialului: 11580850 /

Vechi Numărul materialului: 29636011DX

Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•

Date tehnice	
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	14,0
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm	8,0
Lățime aparat electrocasnic în mm	251
Înălțime aparat electrocasnic în mm	359
Adâncime aparat electrocasnic în mm	427
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Presiune pompă în bari	15
Lungime cablu de alimentare în m	1,4

Accesorii furnizate	
Tub pentru lapte din inox	•
Recipient de lapte realizat din sticlă	•
Instrucțiuni de operare pe scurt pe spatele unității	•