

## CM 6560 MilkPerfection

Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct, recip. lapte de calitate sup. și multe specialități de cafea.



- Spumă cremoasă de lapte pt o gamă largă de specialități de cafea
- Rezultate perfecte și aromă intensă a cafelei – AromaticSystem
- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Curățare comodă, întreținere, conservare. – Programe de curățare
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516358602 / Numărul materialului: 11580920 /  
Vechi Numărul materialului: 29656013DX

Tipul și designul construcției	
Espressor independent cu sistem pentru boabe	•
Culoare	Negru obsidian PearlFinish
Dotări pentru confort	
AromaticSystem	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profiluri programabile de utilizator	8
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Tipuri suplimentare de cafea posibile în modul cafea râșniță	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
TeaTimer	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	8,0
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modul expert	•
Suport încălzit pentru cești	•
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	1
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	300
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	300
Capacitatea recipientului de apă în l	1,8
Capacitate recipient pentru lapte în l	0,7
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	10
Capacitate tavă de picurare	0,8
Recipiente ușor-accesibile	•
Timp de așteptare programabil	•
Setări programabile	•
Băuturi	
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•

CM 6560 MilkPerfection

Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct, recip. lapte de calitate sup. și multe specialități de cafea.



EAN: 4002516358602 / Numărul materialului: 11580920 /

Vechi Numărul materialului: 29656013DX

Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Espresso macchiato, simplu	•
Espresso macchiato, dublu	•
Cappuccino italiano, simplu	•
Cappuccino italiano, dublu	•
Espresso cu lapte, simplu	•
Espresso cu lapte, dublu	•
Café au lait, simplu	•
Café au lait, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Apă caldă, simplă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Ceai negru, simplu	•
Ceai de plante, simplu	•
Ceai de fructe, simplu	•
Ceai verde, simplu	•
Ceai alb, simplu	•
Ceai japonez, simplu	•
Ibric de cafea	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	0,1
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,5
<b>Curățare confortabilă</b>	
Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime aparat electrocasnic în mm	251
Înălțime aparat electrocasnic în mm	359
Adâncime aparat electrocasnic în mm	427
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Presiune pompă în bari	15
Lungime cablu de alimentare în m	1,4

CM 6560 MilkPerfection

Espressor de sine stătător

Cu WiFiConn@ct, recip. lapte de calitate sup. și multe specialități de cafea.



EAN: 4002516358602 / Numărul materialului: 11580920 /  
Vechi Numărul materialului: 29656013DX

#### Accesorii furnizate

Tub pentru lapte din inox

•

Recipient de lapte realizat din sticlă

•

Instrucțiuni de operare pe scurt pe spatele unității

•

#### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,