

H 7262 BP

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și curățare pirolitică



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Efort minim de curățare – Piroliză
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Mult spațiu și flexibilitate – capacitate cuptor 76 l 5 nivele
- Ușor de utilizat la orice nivel – Ghidaje telescopice FlexiClip

A+

EAN: 4002516360971 / Numărul materialului: 11581190 /  
Vechi Numărul materialului: 22726245D

<b>Tip construcție</b>	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil/Clean Steel
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Cuptor încorporat	•
PureLine	•
<b>Dotări pentru confort</b>	
Încălzire rapidă	•
Termometru pentru alimente	Cu cablu
<b>Moduri de funcționare</b>	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
<b>Curățare confortabilă</b>	
Finisaj inox/CleanSteel	•
Auto-curățare pirolitică	•
Catalizator	•
Element articulată de gril	•
Ușă CleanGlass	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•




## H 7262 BP

### Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și curățare pirolitică




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și curățare pirolitică



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings