

H 7262 B

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Curățare deosebit de ușoară – finisare PerfectClean
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Mult spațiu și flexibilitate – capacitate cuptor 76 l 5 nivele
- Ușor de utilizat la orice nivel – Ghidaje telescopice FlexiClip



EAN: 4002516376415 / Numărul materialului: 11598870 /
Vechi Numărul materialului: 22726224B

Tip construcție	
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
VitroLine	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Termometru pentru alimente	Cu cablu
Moduri de funcționare	
Ventilator plus	•
Încălzire convențională	•
Coacere intensivă	•
Frigere automată	•
Gril cu ventilator	•
Gril	•
Încălzire inferioară	•
Aer fierbinte Eco	•
Dezghețare	•
Programe automate	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor S
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
Durată de gătit programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Începere programabilă a duratei de gătit	•
Terminare programabilă a duratei de gătit	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Curățare confortabilă	
Compartiment cuptor cu PerfectClean și căptușeli din email catalitic	•
Element articulată de gril	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Date tehnice	
Lățime aparat electrocasnic în mm	595

H 7262 B

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean



EAN: 4002516376415 / Numărul materialului: 11598870 /

Vechi Numărul materialului: 22726224B


Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot cu halogen
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	16
Temperaturi în °C	30–300
Număr de faze	1
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 596 x 568
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	42,0
Putere electrică totală în kW	3,50
Frecvență în Hz	50
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Client
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean	1
Tavă universală cu PerfectClean	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean	1
Glisiere telescopice FlexiClip HFC 70-C (pereche)	1
Termometru cu fir pentru alimente	1
Șine laterale detașabile PerfectClean (pereche)	1

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

H 7262 B
 Cuptor
 cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 B

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean



Installation Kombi BM XL, installation drawings