

Boost CX1 Parquet PowerLine
Aspiratoare cilindrice fără sac
pentru îngrijirea superioară a podelelor sensibile, într-un design compact.



- Performanță de curățare intensă datorită tehnologiei vortex
- Fiți tot timpul pe fază datorită TrackDrive
- Igienă maximă a aerului datorită filtrului:# *Ideal pentru persoanele alergice
- Blând cu podelele din lemn – accesoriu flexibil Parquet Twister
- Regl.foarte confort.înălț., grație tubului telescopic Comfort.

* Conform EN 60312-1

EAN: 4002516384731 / Numărul materialului: 11666930 /
Vechi Numărul materialului: 41NCF030SEE

| Informații generale | |
|---|-----------------------------|
| Identificator de model | Boost CX1 Parquet PowerLine |
| Număr material producător | 11666930 |
| Număr EAN | 4002516384731 |
| Tip construcție | |
| Aspirator fără sac | • |
| Marcă produs | Boost CX1 |
| Tip motor | PowerLine |
| Tip produs | SNCF0 |
| Tipul și designul construcției | |
| Culoare | Alb lotus |
| Curățare | |
| Tehnologie Vortex | • |
| Confortul utilizatorului | |
| Control electronic al puterii de aspirare | buton rotativ cu 4 trepte |
| Mâner ergonomic de transport | • |
| Mâner ergonomic | • |
| Tub de aspirare | Tub telescopic Comfort |
| Sistem de staționare | pe o parte |
| Mobilitate | |
| TrackDrive | • |
| Rază de acțiune în m | 10 |
| Lungimea cablului în m | 6,5 |
| Sistem de filtrare | |
| Filtru de evacuare | Filtru HEPA AirClean |
| Volum sac de praf în l | 1,0 |
| Date tehnice | |
| Putere | 890 |
| Volum în dB | 78,0 |
| Lățimea în mm | 400 |
| Înălțimea în mm | 280 |
| Adâncime în mm | 280 |
| Greutate în kg | 7,8 |
| Accesorii furnizate | |
| Duză pentru tapițerii | • |
| Duză pentru spații înguste | • |
| Perie de praf | • |
| Perie pentru pardoseli | Parquet Twister SBB 300-3 |
| Duză pentru pardoseală SBD 365-3 | • |
| Perie pentru parchet Twister SBB 300-3 | • |
| Instrument de curățare | Nu |