

DA 9091 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



- Design liniar cu 880 mm lățime și adâncime minimă a 260 mm
- Control tactil modern pe frontul de sticlă
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Wide rack – poate fi utilizat ca raft de condimente, de exemplu
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi

B

EAN: 4002516390398 / Numărul materialului: 11678450 /
Vechi Numărul materialului: 28909160D

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	Filtru cărbune DKF 29
Design	
Culoare	Gri grafit
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Consum energetic anual în kWh/an	67,7
Clasă de eficiență fluido-dinamică	B
Clasă eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	300 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	205
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	310
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	670
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	39,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	62,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	25,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	36,0

DA 9091 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



EAN: 4002516390398 / Numărul materialului: 11678450 /

Vechi Numărul materialului: 28909160D

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 48,0

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 190

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 290

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 385

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 605

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 44,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 51,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 58,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 69,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 30,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 37,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13 44,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13 55,0

Siguranță

Oprire de siguranță •

Sticlă de siguranță monostrat (ESG) •

Date tehnice

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm 500

Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm 500

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm) 500

Lățime boltă în mm 880

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm 500

Înălțime boltă în mm 500

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) 500

Adâncime boltă în mm 260

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 500

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Greutate netă în kg 21,5

Lungime cablu de alimentare în m 1,5

Fișă standard montată •

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Putere electrică totală în kW 0,20

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Cuplaj de aerisire sus și în spate •

DA 9091 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



EAN: 4002516390398 / Numărul materialului: 11678450 /

Vechi Numărul materialului: 28909160D

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Accesorii furnizate

Clapetă unisens

•

Accesorii opționale

Filtru cu carbon activ

DKF 29 Kohlefilter


Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat

DKF 29-R Kohlefilter


DA 9091 W Screen

Hotă cu montare pe perete

Cu front vertical din sticlă și design extrem de plat pentru înălțime în plus.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)



DADC9000 (Installation drawings)