

KWT 6422 iG

Unitate de păstrare a vinurilor încastrată
cu FlexiFrame și Push2open, pentru cunoscătorii de vinuri.



- Depozitare flexibilă a sticlelor de vin, grație FlexiFrame Plus
- Design perfect pentru bucătăriile fără mânere – Push2open
- Păstrarea vinului în mai multe zone de temperatură separate
- Zonă de răcire fără mirosuri, mulțumită filtrelor Active AirClean
- Puneți vinurile într-o lumină favorabilă – sistem de iluminat LED



EAN: 4002516394228 / Numărul materialului: 11687190 /
Vechi Numărul materialului: 36642225EU1

Categorie de aparate electrocasnice	
Unitate de păstrare a vinurilor	•
Tip construcție	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
Montare alăturată posibilă	•
Design	
Culoare parte frontală a aparatului	Sticlă gri grafit
Iluminare compartiment vinuri	Iluminare LED
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Accesorii necesare	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Deschizător ușă ascuns	Push2open
Sistem Silence	•
Număr total de rafturi	4
Număr de rafturi	2
Material raft	Beechwood
Număr de grilaje FlexiFrame	2
NoteBoard	Da
Suport de prezentare 3D sticlă	•
Depozitare cu vibrații reduse	•
Comenzi	
Concept funcțional	TouchControl
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
Nr. zone de temperatură	2
Setare interval temperatură minimă în °C	5
Setare interval temperatură maximă în °C	20
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	G
Consum energetic anual în kWh	151,48
Consum de energie în 24 h în kWh	0,41
Siguranță	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă acustică de temperatură	•
Alarmă optică pentru ușă	•
Alarmă optică de temperatură	•
Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	570
Înălțime minimă nișă în mm	874
Înălțime maximă nișă în mm	890
Adâncime nișă în mm	550

KWT 6422 iG

Unitate de păstrare a vinurilor încastrată
cu FlexiFrame și Push2open, pentru cunoscătorii de vinuri.



EAN: 4002516394228 / Numărul materialului: 11687190 /
Vechi Numărul materialului: 36642225EU1

Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	909
Adâncime aparat electrocasnic în mm	572
Greutate în kg	53,0
Clasa climatică	SN
Compartiment frigider în l	104
Compartiment vin în l	104
Capacitate utilă totală în l	104
Capacitate sticle Bordeaux de 0,75 l (nr. de sticle)	33 de sticle
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	32
Consum de curent (mA)	1000
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0


Accesorii furnizate

Filtru Active AirClean


•

KWT 6422 iG


Unitate de păstrare a vinurilor încastrată
cu FlexiFrame și Push2open, pentru cunoscătorii de vinuri.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw