

KMDA 7476 FL

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor  
cu două arzăt. PowerFlex XL foarte mari și extractor de vapori montat la nivel



- Spațiu amplu – 4 zone de gătit mari incl. 2 zone PowerFlex XL
- Design elegant – sist cu evac downdraft integrat la niv blatului
- Reglare automată a puterii ventilatorului – Con@ctivity
- Comenzi compacte utilizând afișajul numeric – ComfortSelect Plus
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic

**A++**

EAN: 4002516422815 / Numărul materialului: 11712780 /  
Vechi Numărul materialului: 26747672D

<b>Tip construcție</b>	
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Evacuare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	Se poate adapta
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxxx, DUU 1000-2
<b>Design</b>	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Fără cadru – montat pe suprafață	•
Extractor montat la nivelul blatului	•
Culoare capac grilaj	Inox
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
<b>Zone de gătit PowerFlex</b>	
Nr.	4
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Diametru în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
TwinBooster în W	3650
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	dreapta
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect Plus
Funcție automată Con@ctivity 3.0	•
Afișaj digital putere	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•

KMDA 7476 FL

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor  
cu două arzătoare. PowerFlex XL foarte mari și extractor de vapori montat la nivel



EAN: 4002516422815 / Numărul materialului: 11712780 /  
Vechi Numărul materialului: 26747672D

Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Indicator de blocarea filtrului de cărbune activ	•
Timpe de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Protecție ștergere	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Cronometru	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Consum energetic anual în kWh/an	27,6
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	-
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
<b>Curățare confortabilă</b>	
Vitroceramică ușor de curățat	•
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
<b>Evacuare</b>	
Debit de aer la nivel min. (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	160
Debit de aer la nivel max. (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	490
Debit de aer la Nivelul Intensive (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	580
Debit de aer la Nivelul Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	580
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	69,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	60,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	60,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la nivel min. (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	105
Debit de aer la nivel max. (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	410
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	510
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	43,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	70,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	76,0

KMDA 7476 FL

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor cu două arzătoare. PowerFlex XL foarte mari și extractor de vapori montat la nivel



EAN: 4002516422815 / Numărul materialului: 11712780 /  
Vechi Numărul materialului: 26747672D

Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 56,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 62,0

#### Siguranță

Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Conexiune pentru întrerupătorul de contact al ferestrei	•

#### Date tehnice


Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	200
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	780
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	200
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	20
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,50
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	2

#### Accesorii furnizate


Cablu de alimentare	Da
---------------------	----

## KMDA 7476 FL


Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor cu două arzătoare. PowerFlex XL foarte mari și extractor de vapori montat la nivel




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – flush (Installation drawing)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – frameless supported (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 Built-in version 1 (Installation drawing)




KMDA 7633 KMDA 7634, KMDA 7476 - Built-in version 6 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 7 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 2 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 5 (Installation drawing)

## KMDA 7476 FL


Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor  
cu două arzătoare. PowerFlex XL foarte mari și extractor de vapori montat la nivel





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 8 (Installation drawing)





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 11 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476, - built-in version 11 (Installation drawing)