

Scout RX3 Home Vision HD

Aspirator robot

cu imagine în direct a alimentării și timp de mers de 170 minute.



- Aspirare de top a prafului datorită Quattro Cleaning Power
- Curățare sistematică cu 3D Smart Navigation
- Operare comodă cu aplicația Miele Scout
- Verificați că totul este în regula acasă cu Home Vision HD
- Durată mare de utilizare a bateriei* – 170 de minute non-stop
- Protejați mobila cu Furniture Protection Technology

* măsurat în modul de curățare silențios, într-un mediu standard conform IEC 62929:2014

EAN: 4002516403890 / Numărul materialului: 11713550 /
Vechi Numărul materialului: 41PQL030EU

Tip construcție	
Aspirator robot	•
Marcă produs	Scout RX3
Tip produs	SPQL0
Culoarea aparatului	Auriu trandafir (PF)
Curățare	
Sistem de curățare	Putere de curățare Quattro
Navigare	
Sistem de navigare	3D Smart Navigation
Curățare avansată la colțuri	•
Alimentare permanentă	•
Tehnologie de protecție a mobilei	•
Suprafață de curățare în m ²	140
Timp de funcționare în min.	170
Timp de reîncărcare în min.	240
Grosime absorbabilă covor în mm	17
Confortul utilizatorului	
Programe de curățare	4
Mod automat	•
Mod punctual	•
Mod Turbo	•
Mod silențios	•
Curățare manuală	•
Programare Timer	diferit în fiecare zi
Interfață tactilă pentru utilizator	•
App	
MobileControl	•
Maparea acasă	•
Home Vision	•
Mobilitate	
Design minimalist, înălțime în mm	85
Sistem de filtrare	
Filtru de evacuare	Filtru AirClean Plus
Volumul sacului de praf în l	0,4
Date tehnice	
Tip baterie	Li-ion
Capacitate nominală a bateriei în mAh	5200
Volum în dB	71,0
Lățimea în mm	354
Înălțimea în mm	85
Greutate în kg	3,2
Accesorii furnizate	
Filtru	Filtru AirClean Plus
Telecomandă	•
Stație de încărcare	•
Adaptor	•
Instrument de curățare	Integrat
Demarcare a suprafețelor	Bandă magnetică
Filtru	1 Filter