

## Scout RX3 Runner

### Aspirator robot

performanță optimă de curățare și control prin aplicație.



- Aspirare de top a prafului datorită Quattro Cleaning Power
- Curățare sistematică cu 3D Smart Navigation
- Operare comodă cu aplicația Miele Scout
- Curățare temeinică în colțuri datorită periei Corner Brush
- Durată mare de utilizare a bateriei\* – 170 de minute non-stop
- Protejați mobila cu Furniture Protection Technology

\* măsurat în modul de curățare silențios, într-un mediu standard conform IEC 62929:2014

EAN: 4002516403906 / Numărul materialului: 11713560 /  
Vechi Numărul materialului: 41PQL031EU

<b>Tip construcție</b>	
Aspirator robot	•
Marcă produs	Scout RX3
Tip produs	SPQL0
Culoarea aparatului	Bronz / Finisaj perlat
<b>Curățare</b>	
Sistem de curățare	Putere de curățare Quattro
<b>Navigare</b>	
Sistem de navigare	3D Smart Navigation
Curățare avansată la colțuri	•
Alimentare permanentă	•
Tehnologie de protecție a mobilei	•
Suprafață de curățare în m <sup>2</sup>	140
Timp de funcționare în min.	170
Timp de reîncărcare în min.	240
Grosime absorbabilă covor în mm	17
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Programe de curățare	4
Mod automat	•
Mod punctual	•
Mod Turbo	•
Mod silențios	•
Curățare manuală	•
Programare Timer	diferit în fiecare zi
Interfață tactilă pentru utilizator	•
<b>App</b>	
MobileControl	•
Maparea acasă	•
<b>Mobilitate</b>	
Design minimalist, înălțime în mm	85
<b>Sistem de filtrare</b>	
Filtru de evacuare	Filtru AirClean Plus
Volumul sacului de praf în l	0,4
<b>Date tehnice</b>	
Tip baterie	Li-ion
Capacitate nominală a bateriei în mAh	5200
Volum în dB	71,0
Lățimea în mm	354
Înălțimea în mm	85
Greutate în kg	3,2
<b>Accesorii furnizate</b>	
Filtru	Filtru AirClean Plus
Telecomandă	•
Stație de încărcare	•
Adaptor	•
Instrument de curățare	Integrat
Demarcare a suprafețelor	Bandă magnetică
Filtru	1 Filter