

## G 7165 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – Miele@home
- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose



EAN: 4002516436324 / Numărul materialului: 11780610 /  
Vechi Numărul materialului: 21716562A

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Mașină de spălat vase XXL	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil.
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	B
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,64
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	64
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,40
Durata programului ECO în minute	199
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Delicat	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•

## G 7165 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516436324 / Numărul materialului: 11780610 /


Vechi Numărul materialului: 21716562A

Îngrijire aparat	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
AutoDos	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ComfortPlus
Număr de poziții	14
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	845
Maxim înălțime nișă în mm	910
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	845
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	120,5
Greutate netă în kg	48,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	12,0
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
<b>Accesorii furnizate</b>	
1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•

G 7165 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)