

G 7110 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Utilizare excelentă spațiu – tava 3D MultiFlex mai mult spațiu pt vesela dvs.
- Mai multe informații și conectare în rețea aparatelor electrocasnice – Miele@home
- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Mașină de spălat vase Fresh water – consumă doar 6.0 l la programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose



EAN: 4002516436959 / Numărul materialului: 11780960 /
Vechi Numărul materialului: 21711056OE1

Model	
Mașină de spălat vase semi-integrată	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Alb Brilliant
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	Afișaj
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	B
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,64
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	64
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,40
Durata programului ECO în minute	199
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Delicat	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•

G 710 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.




EAN: 4002516436959 / Numărul materialului: 11780960 /
Vechi Numărul materialului: 21711056OE1

Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ComfortPlus
Număr de poziții	14
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Blocare de siguranță	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	47,2
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	3,0
Greutate max. panou frontal în kg	12,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	8,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	18,0
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english, magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Accesorii furnizate	
1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•

G 7110 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)