

DAS 2920
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



- Design clasic – panou din inox, 90 cm lățime
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean

A

EAN: 4002516495895 / Numărul materialului: 11862170 /
Vechi Numărul materialului: 28S2920SD

Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Culoare	Oțel inoxidabil
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	42,0
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	275 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	195
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	295
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	410
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	555
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	55,0



DAS 2920
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



EAN: 4002516495895 / Numărul materialului: 11862170 /
Vechi Numărul materialului: 28S2920SD

Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	550
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	68,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	75,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	46,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	61,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	896
Înălțime boltă în mm	36
Adâncime boltă în mm	273
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Înălțime minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Greutate netă în kg	14,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Putere electrică totală în kW	0,20
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Nein

DAS 2920
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings