

DAS 4620
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



- Design clasic – panou din inox, 60 cm lățime
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean

A+++

EAN: 4002516495963 / Numărul materialului: 11862180 /
Vechi Numărul materialului: 28S4620SD

Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Culoare	Oțel inoxidabil
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timpe de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsimi	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsimi programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	23,1
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsimi din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	180
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	600
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0

DAS 4620
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



EAN: 4002516495963 / Numărul materialului: 11862180 /
Vechi Numărul materialului: 28S4620SD

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3 66,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 25,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 34,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 42,0

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 53,0

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 165

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 265

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 380

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 585

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 43,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 53,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 62,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 72,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 29,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 40,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 48,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 59,0

Siguranță

Oprire de siguranță •

Date tehnice

Lățime boltă în mm 596

Înălțime boltă în mm 36

Adâncime boltă în mm 273

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Greutate netă în kg 12,0

Lungime cablu de alimentare în m 1,5

Fișă standard montată •

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Putere electrică totală în kW 0,09

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Accesorii furnizate

Clapetă unisens •

DAS 4620
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă




EAN: 4002516495963 / Numărul materialului: 11862180 /
Vechi Numărul materialului: 28S4620SD

Accesorii opționale

Filtru cu carbon activ

Nein

DAS 4620
Hotă îngustă
cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings