

DAS 4630  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



- Design elegant – panou de comandă negru obsidian, 60 cm lățime
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean

**A+++**

EAN: 4002516496182 / Numărul materialului: 11862200 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4630BD

<b>Tip construcție</b>	
Hotă îngustă	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Culoare	Negru obsidian
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsimi	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsimi programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	23,5
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsimi din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
<b>Iluminare</b>	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
<b>Suflantă</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
<b>Evacuare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	180
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la Nivelul Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	600
Debit de aer la nivelul booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0

DAS 4630  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



EAN: 4002516496182 / Numărul materialului: 11862200 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4630BD

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	66,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	25,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	42,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	165
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	265
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	585
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	695
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	43,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	77,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	59,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	63,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime boltă în mm	596
Înălțime boltă în mm	36
Adâncime boltă în mm	273
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Înălțime minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Greutate netă în kg	12,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Putere electrică totală în kW	0,16


DAS 4630  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



EAN: 4002516496182 / Numărul materialului: 11862200 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4630BD

Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
<b>Accesorii furnizate</b>	
Clapetă unisens	•
<b>Accesorii opționale</b>	
Filtru cu carbon activ	Nein

DAS 4630  
Hotă îngustă  
cu comenzi intuitive SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings