


DAS 4640

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch



- Combinație perfectă cu hote cu activare prin Con@ctivity
- Design simplu – panou transparent din sticlă, 60 cm lățime
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean

A<sup>+</sup>


EAN: 4002516496304 / Numărul materialului: 11862220 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4640TD

<b>Tip construcție</b>	
Hotă îngustă	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Culoare	Sticlă transparent
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timpe de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsimi	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsimi programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	27,4
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsimi din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
<b>Iluminare</b>	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	300 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
<b>Suflantă</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
<b>Evacuare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	180
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la Nivelul Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	600
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	37,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0

DAS 4640

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch




EAN: 4002516496304 / Numărul materialului: 11862220 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4640TD

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	64,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	23,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	160
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	260
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	405
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	580
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime boltă în mm	561
Înălțime boltă în mm	68
Adâncime boltă în mm	307
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	12,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Putere electrică totală în kW	0,08
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Șablon de montare	•

DAS 4640

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch



EAN: 4002516496304 / Numărul materialului: 11862220 /  
Vechi Numărul materialului: 28S4640TD

**Accesorii furnizate**

Clapetă unisens

•

**Accesorii opționale**


Filtru cu carbon activ

Nein

DAS 4640

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch



DAS4640, Installation drawings