

DAS 4940

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch



- Combinație perfectă cu hote cu activare prin Con@ctivity
- Design simplu – panou transparent din sticlă, 90 cm lățime
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean

A++

EAN: 4002516496373 / Numărul materialului: 11862280 /
Vechi Numărul materialului: 28S4940TD

Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Culoare	Sticlă transpar
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsimi	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsimi programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	24,8
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsimi din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	285 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	200
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	625
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	36,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	51,0

DAS 4940

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch



EAN: 4002516496373 / Numărul materialului: 11862280 /
Vechi Numărul materialului: 28S4940TD

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3 62,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 22,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 30,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 38,0

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 48,0

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 175

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 270

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 425

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 610

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 41,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 50,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 61,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 70,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 28,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 36,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 47,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 56,0

Siguranță

Oprire de siguranță •

Sticlă de siguranță monostrat (ESG) •

Date tehnice

Lățime boltă în mm 861

Înălțime boltă în mm 68

Adâncime boltă în mm 307

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Greutate netă în kg 15,0

Lungime cablu de alimentare în m 1,5

Fișă standard montată •

Putere electrică totală în kW 0,08

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Cuplaj de aerisire sus și în spate •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Șablon de montare •

DAS 4940

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch



EAN: 4002516496373 / Numărul materialului: 11862280 /
Vechi Numărul materialului: 28S4940TD

Accesorii furnizate

Clapetă unisens

•

Accesorii opționale



Filtru cu carbon activ

Nein

DAS 4940

Hotă îngustă

pt instalarea în unități înguste cu montare pe perete, cu comenzi EasySwitch



DAS4940, Installation drawings