

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



- Design complex – panou plat din inox, 90 cm lățime
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean



EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /  
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

<b>Tip construcție</b>	
Hotă îngustă	•
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Culoare	Oțel inoxidabil
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Niveluri Booster	1
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Consum energetic anual în kWh/an	25,2
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem PowerManagement	•
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
<b>Curățare confortabilă</b>	
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover	•
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
<b>Iluminare</b>	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	270 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
<b>Suflantă</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
<b>Evacuare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la nivelul booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	630
Debit de aer la nivelul booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	880
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	35,0

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /  
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	51,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	21,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	56,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	425
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	630
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	40,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	49,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	74,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	26,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	60,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime boltă în mm	861
Înălțime boltă în mm	60
Adâncime boltă în mm	307
Greutate netă în kg	17,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete





EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /  
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,23
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Șablon de montare	•
<b>Accesorii furnizate</b>	
Clapetă unisens	•

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



DAS8930, Installation drawings