

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



- Design complex – panou plat din inox, 90 cm lățime
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Mod recirculare – filtru Active AirClean sau Longlife AirClean

A++

EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Tip construcție	
Hotă îngustă	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Culoare	Oțel inoxidabil
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsimi	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsimi programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	25,2
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsimi din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	270 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	630
Debit de aer la nivelul booster 2 (m ³ /h)	880
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	35,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	51,0

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	70,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	21,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	425
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	630
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	40,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	49,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	74,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	26,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	60,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	861
Înălțime boltă în mm	60
Adâncime boltă în mm	307
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	17,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,23
Tensiune în V	230

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete





EAN: 4002516495659 / Numărul materialului: 11862350 /
Vechi Numărul materialului: 28S8930SD

Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Șablon de montare	•
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Nein

DAS 8930

Hotă îngustă

cu com SmartControl White intuit, pt inst în unit înguste cu montare pe perete



DAS8930, Installation drawings