

G 7920 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

Aparatul Miele versatil pentru situații solicitante.



- Convenabil, eficient, sustenabil – rezultate perfecte cu dozare automată
- Utilizare excelentă spațiu – tava 3D MultiFlex mai mult spațiu pt vesela dvs.
- Mai multe informații și conectare în rețea aparaturilor electrocasnice – Miele@home
- O vedere perfectă pentru încărcare comodă și în întuneric – BrilliantLight
- Intuitiv, rapid și cu utilizare tactilă – afișaj M Touch



EAN: 4002516469421 / Numărul materialului: 11885100 /
Vechi Numărul materialului: 21792054A

Model	
Mașină de spălat vase semi-integrată	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Negru obsidian
Versiune panou de comandă	Panou frontal înclinat
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	M Touch S
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
BrilliantLight	•
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	Afișaj
Opțiune de adăugare un articol	•
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	41
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•

G 7920 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

Aparatul Miele versatil pentru situații solicitante.



EAN: 4002516469421 / Numărul materialului: 11885100 /
Vechi Numărul materialului: 21792054A

Delicat	•
Igienă	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 38 dB(A)	•
Paste/Paella	•
Obiecte înalte 65 °C	•
Pahare cald	•
Îngrijire aparat	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	4
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	MaxiComfort P
Număr de poziții	14
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Blocare de siguranță	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	48,2
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	3,0
Greutate max. panou frontal în kg	10,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	7,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	16,0
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

G 7920 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

Aparatul Miele versatil pentru situații solicitante.



EAN: 4002516469421 / Numărul materialului: 11885100 /
Vechi Numărul materialului: 21792054A

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english (US),
español, français (FR),
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

Accesorii furnizate

1 x PowerDisk

•


Voucher pentru 6 x PowerDisk

•


G 7920 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

Aparatul Miele versatil pentru situații solicitante.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)