

G 7255 SCVi XXL

Mașină de spălat vase integrată complet XXL
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Totul complet uscat – uscare cu funcție AutoOpen
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose
- Versatil și sigur – design coș ComfortPlus



EAN: 4002516470175 / Numărul materialului: 11886710 /
Vechi Numărul materialului: 21725562OE1

Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Mașină de spălat vase XXL	•
Design	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil.
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Delicat	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•

G 7255 SCVi XXL

Mașină de spălat vase integrată complet XXL
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.




EAN: 4002516470175 / Numărul materialului: 11886710 /
Vechi Numărul materialului: 21725562OE1


Opțiunile pt. spălarea vaselor	
IntenseZone	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ComfortPlus
Număr de poziții	14
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	845
Maxim înălțime nișă în mm	910
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	845
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	120,5
Greutate netă în kg	49,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	10,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	7,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	14,0
Afășaj limbi disponibile	
Afășaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Accesorii furnizate	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

G 7255 SCVi XXL

Mașină de spălat vase integrată complet XXL
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)