

G 7272 SCVi Selection

Mașini de spălat vase complet integrate
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Totul complet uscat – uscare cu funcție AutoOpen
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Versatil și sigur – design confortabil al coșului
- Flexibilitate maximă datorită coșului suplimentar pentru tacâmuri



EAN: 4002516470182 / Numărul materialului: 11886740 /
Vechi Numărul materialului: 21727262OE1

Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil.
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Delicat	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
IntenseZone	•

G 7272 SCVi Selection

Mașini de spălat vase complet integrate
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



EAN: 4002516470182 / Numărul materialului: 11886740 /
Vechi Numărul materialului: 21727262OE1

Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Coș suplimentar pentru tacâmuri	•
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	Comfort
Număr de poziții	14
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	48,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	10,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	8,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	16,0
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Accesorii furnizate	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

G 7272 SCVi Selection

Mașini de spălat vase complet integrate
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)