

## G 7410 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – Miele@home
- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Versatil și sigur – Construcție ExtraComfort a coșului



EAN: 4002516470618 / Numărul materialului: 11886780 /  
Vechi Numărul materialului: 21741056OE1

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase semi-integrată	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Alb Brilliant
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Taste tactile
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	Afișaj
Selectare limbă de afișare	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	42
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Delicat	•
Igienă	•
SolarSave	•

G 7410 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516470618 / Numărul materialului: 11886780 /

Vechi Numărul materialului: 21741056OE1

ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ExtraComfort
Număr de poziții	14
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Blocare de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	48,2
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	3,0
Greutate max. panou frontal în kg	12,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	9,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	18,0
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Accesorii furnizate</b>	
1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•


G 7410 SCi AutoDos

Mașină de spălat vase semi-integrată

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)