

G 7465 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – Miele@home
- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Versatil și sigur – Construcție ExtraComfort a coșului



EAN: 4002516470656 / Numărul materialului: 11886820 /
Vechi Numărul materialului: 21746562OE1

Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Mașină de spălat vase XXL	•
Design	
Culoare panou de comandă	CleanSteel/negru obsidian
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Taste tactile
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	42
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Delicat	•
Igienă	•

G 7465 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516470656 / Numărul materialului: 11886820 /


Vechi Numărul materialului: 21746562OE1

SolarSave	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ExtraComfort
Număr de poziții	14
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	845
Maxim înălțime nișă în mm	910
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	845
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	120,5
Greutate netă în kg	49,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	12,0
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Accesorii furnizate	
1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•


G 7465 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)