

KFN 4796 CD

Combină frigorifică de sine stătătoare
cu DailyFresh și NoFrost în 75 cm lățime pentru mult spațiu de stocare.



EAN: 4002516517474 / Numărul materialului: 11954070 /
Vechi Numărul materialului: 38479630EU1

Categorie de aparate electrocasnice	
Combină frigorifică	•
Tip construcție	
Aparat de sine stătător	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
Design	
Culoare carcasă	Argintiu
Culoare front	Oțel inoxidabil/CleanSteel
Iluminat în zona de răcire a frigiderului	LED
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de menținere a prospețimii	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Interior XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Deschizător ușă ascuns	Mâner EasyOpen
Comenzi	
Concept funcțional	SensorTouch
Reglaj precis	Temp frigider și congelator
Compartimentul de frigider poate fi oprit	Da
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Da
SuperCool automat	•
SuperFreeze	•
Nr. zone de temperatură	2
Mod Sabat	•
Modul de petrecere	•
Modul de vacanță	•
Frigider/Compartiment frigider	
Nr. de rafturi	4
inclusiv numărul de rafturi despărțite (FlexiBoard)	1
Grătar pentru sticle din metal cromat	•
Nr. de sertare pentru legume-fructe	1
Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve	2
Grilaje ușă pentru sticle	2
Rafturi ușă	4
Congelator/Secțiune congelator	
Număr de sertare de congelator	3
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	C
Consum energetic anual în kWh	184,69
Consum de energie în 24 h în kWh	0,50
Siguranță	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•

KFN 4796 CD

Combină frigorifică de sine stătătoare
cu DailyFresh și NoFrost în 75 cm lățime pentru mult spațiu de stocare.



EAN: 4002516517474 / Numărul materialului: 11954070 /
Vechi Numărul materialului: 38479630EU1

Alarmă acustică de temperatură	•
Alarmă optică pentru ușă	•
Alarmă optică de temperatură	•
Indicator oprire alimentare pentru secțiunea de congelator	•

Date tehnice


Lățime aparat electrocasnic în mm	747
Înălțime aparat electrocasnic în mm	2015
Adâncime aparat electrocasnic în mm	675
Greutate în kg	96,2
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Clasa climatică	SN-T
Compartiment frigider în l	348
Compartiment congelator 4* în l	138
Capacitate utilă totală în l	485
Timp de păstrare în caz de defecțiune în ore	20
Capacitate congelator în kg/24 ore	10,00
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	34
Consum de curent (mA)	1400
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0

Accesorii furnizate


Tavă de ouă	•
Tavă pentru cuburi de gheață	•

KFN 4796 CD


Combină frigorifică de sine stătătoare
cu DailyFresh și NoFrost în 75 cm lățime pentru mult spațiu de stocare.



KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4776ED, KFN4776ED C, FN4796AD, KFN4796CD, top view (*footnote) (installation drawings)



KFN4796AD, KFN4796CD, installation (footnote*) (installation drawings)