

F 2413 Vi

Congelator MasterCool

Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.



- Push2open pentru asistență convenabilă la deschiderea ușii
- Lumina inundă interiorul datorită LED-urilor – BrilliantLight
- Cuburi de gheață de la IceMaker cu racord la sursa de apă curentă
- Control convenabil datorită ecranului tactil color MasterSensor



EAN: 4002516550099 / Numărul materialului: 12021680 /

Vechi Numărul materialului: 37241301D

Categorie de aparate electrocasnice	
Congelator	•
Tip construcție	
Aparat electrocasnic încastat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	Stânga
Balamale ușă convertibile	•
Montare alăturată posibilă	•
Design	
Iluminare	BrilliantLight
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
Aparat de gheață cu racordare la sursa de alimentare cu apă	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Balama MaxLoad	•
Comenzi	
Concept funcțional	MasterSensor
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
SuperFreeze	•
Nr. zone de temperatură	1
Mod Sabat	•
Regim eco	•
Frigider/Compartiment frigider	
Coșuri pe ușă – mici	1
Coșuri pe ușă – mari	3
Congelator/Secțiune congelator	
Nr. de rafturi/suprafețe	2
Număr de coșuri pentru congelator	2
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	E
Consum energetic anual în kWh	246,00
Consum de energie în 24 h în kWh	0,60
Siguranță	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă acustică de temperatură	•
Alarmă optică pentru ușă	•
Alarmă optică de temperatură	•
Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	457
Lățime maximă nișă în mm	460
Înălțime minimă nișă în mm	2134
Înălțime maximă nișă în mm	2164

Congelator MasterCool

Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.



Vechi Numărul materialului: 37241301D


Adâncime nișă în mm	629
Lățime aparat electrocasnic în mm	451
Înălțime aparat electrocasnic în mm	2125
Adâncime aparat electrocasnic în mm	545
Greutate în kg	122,2
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	59
Clasa climatică	SN-T
Compartiment congelator 4* în l	240
Capacitate utilă totală în l	240
Timp de păstrare în caz de defecțiune în ore	10
Capacitate congelator în kg/24 ore	16,00
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	D
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	42
Consum de curent (mA)	3000
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	3,0

Afisaj limbi disponibile


Afisaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlandas, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?]


F 2413 Vi Congelator MasterCool Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings



Opening angle $90^\circ/115^\circ$, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote