

Classic C1

Aspirator cilindric

cu tub telescopic pentru aspirare convenabilă la un preț atractiv



- Aspirare eficientă din punct de vedere al consumului – 800 W
- Aplicații adaptabile – duză universală pentru pardoseală
- Regl. foarte confort. înălț., grație tubului telescopic Comfort.
- Greutate deosebit de redusă – 5,8 kg cu accesoriile de aspirare
- Aspirare ușoară a zonelor mari, cu o rază de acțiune de 9 m

EAN: 4002516554042 / Numărul materialului: 12030000 /
Vechi Numărul materialului: 41BAF500SEE

Tip construcție	
Aspirator cilindric cu sac de praf	•
Marcă produs	Classic C1
Tip motor	PowerLine
Tip produs	SBAF5
Culoarea aparatului	Roșu mango
Confortul utilizatorului	
Control electronic al puterii de aspirare	buton rotativ cu 6 trepte
Mâner XXL	•
Tub de aspirare	Tub telescopic compact Comfort
Sistem de staționare pentru pauzele în timpul aspirării	•
Sistem de staționare	pe o parte
Eficiență și sustenabilitate	
Consum electric nominal în W	800
Mobilitate	
Rotile cu ax din oțel inoxidabil, nu deteriorează pardoseala	•
Manevrabilitate în 3 puncte	•
Rază de acțiune în m	9
Lungimea cablului în m	5,5
Sistem de filtrare	
Tip sac pt aspirator	HyClean GN
Volum sac de praf în l	4,5
Indicator pentru schimbarea sacului de praf	•
Filtru de evacuare	Filtru AirClean Plus
Filtru de protecție motor	•
Siguranță	
Sistem de blocare pentru capul de pardoseală și mâner	•
Poziționare automată a sacului de praf	•
Date tehnice	
Putere	800
Volum în dB	79,0
Lățimea în mm	463
Înălțimea în mm	221
Greutate în kg	5,5
Accesorii furnizate	
Set de accesorii cu trei piese	Pe VarioClip
Duză pentru tapițerii	•
Duză pentru spații înguste	•
Perie de praf cu peri sintetici	•
Duză pentru pardoseală SBD 355-3	•
Filtru	Filtru AirClean Plus
Instrument de curățare	Nu