

## G 7200 SCi

Mașină de spălat vase semi-integrată  
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Totul complet uscat – uscare cu funcție AutoOpen
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose
- Versatil și sigur – design coș ComfortPlus



EAN: 4002516582892 / Numărul materialului: 12084610 /  
Vechi Numărul materialului: 21720054OE1

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase semi-integrată	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Negru obsidian
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	Afișaj
Selectare limbă de afișare	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
Uscare cu funcție AutoOpen	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Delicat	•
QuickPowerWash	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
IntenseZone	•

## G 7200 SCi

Mașină de spălat vase semi-integrată  
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.




EAN: 4002516582892 / Numărul materialului: 12084610 /  
Vechi Numărul materialului: 21720054OE1

Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ComfortPlus
Număr de poziții	14
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Blocare de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	47,2
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	3,0
Greutate max. panou frontal în kg	10,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	10,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	20,0
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Accesorii furnizate</b>	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

G 7200 SCi

Mașină de spălat vase semi-integrată  
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)