

DGC 7845 HC Pro

Cuptor cu abur Combi compact cu racord la apă și la scurgere



- Afișaj tactil mare cu senzor de proximitate. – M Touch + MotionReact
- Rezultate perfecte – tehnologie DualSteam
- Crocant la suprafață, suculent în interior – gătitul combinat
- Miele@home – aparat cu WiFi conectat la rețea + Mix & Match
- Curățenie ușoară – HydroClean și incinta cuptorului din inox

A+

EAN: 4002516632580 / Numărul materialului: 12100660 /
Vechi Numărul materialului: 23784518D

Tip construcție	
Culoarea aparatului	Alb Brilliant
Tipul și designul construcției	
Cuptor combi cu aburi	•
VitroLine	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Generator aburi extern	•
Senzor de oxigen	•
Setări de umiditate individuale la gătire combinată	•
Gătire meniu fără transfer de gust	•
Mix & Match	•
Termometru pentru alimente	Fără cablu
Programe automate cu posibilitatea de a face setări individuale	•
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
Moduri de funcționare	
Decongelare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Gătire combinată	•
Gătire combinată cu ventilator plus	•
Gătire combinată cu încălzire superioară/inferioară	•
Gătire combinată cu gril mare	•
Gătire cu aburi	•
Sous-vide	•
Reîncălzire	•
Frigere cu umiditate	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Gril economic	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Prăjituri plus	•
Încălzire superioară/inferioară	•
Încălzire de sus	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aer fierbinte Eco	•
Gătit cu aburi Eco	•
Încălzire farfurie	•
Funcții speciale	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	M Touch
Senzor de proximitate MotionReact	•
MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări	•

DGC 7845 HC Pro

Cuptor cu abur Combi compact cu racord la apă și la scurgere



EAN: 4002516632580 / Numărul materialului: 12100660 /
Vechi Numărul materialului: 23784518D

MotionReact: semnalul audio este recunoscut atunci când se detectează mișcare

MotionReact: detectare fronturi dulapuri

SoftOpen

SoftClose

MultiLingua

MyMiele

Funcție de ajutor

Panou de comandă rabatabil motorizat cu SoftClose

Gătire independentă de cantitate

Gătire cu abur pe maxim 3 niveluri simultan

Meniuri automate pentru gătit

Reducere aburi înainte de terminarea programului

Alarmă sonoră polifonică

Afișare oră din zi

Afișare dată

Cronometru

Începere programabilă a duratei de gătire

Terminare programabilă a duratei de gătire

Durată de gătire programabilă

Afișaj de temperatură efectivă

Afișaj temperatură țintă

Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite

Temperatură recomandată

Programe utilizator

Program sabbat

Setări individuale

Eficiență și durabilitate

Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)

A+

Curățare confortabilă

Compartiment al cuptorului din inox cu aspect de țesătură

Element articulată de gril

Generator aburi extern

HydroClean

Programe de întreținere

Program de înmuiere

Program de clătire

Program de uscare a compartimentului cuptorului

Grilaje laterale cu desprindere rapidă

Grătare laterale din oțel inoxidabil detașabile

Detartrare automată

Ușă CleanGlass

Tehn. cu aburi/aliment. cu apă

DualSteam

Puterea generatorului de aburi în kW

3,30

DirectWater Plus

Filtru de scurgere

Siguranță

Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire

Înterupător de siguranță

DGC 7845 HC Pro

Cuptor cu abur Combi compact cu racord la apă și la scurgere

EAN: 4002516632580 / Numărul materialului: 12100660 /

Vechi Numărul materialului: 23784518D

Blocare comenzi	•
Sistem de răcire cu vapori	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	47
Număr de niveluri rafturi	3
Niveluri rafturi numerotate	•
Balama ușă	Partea inferioară
Lumină cuptor	BrilliantLight
Temperaturi min. mod cuptor în °C	30
Temperaturi max. mod cuptor în °C	230
Temperaturi min. mod gătire cu aburi în °C	40
Temperaturi max. mod gătire cu aburi în °C	100
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	550
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 456 x 569
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	455,5
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568,5
Greutate în kg	40,1
Putere electrică totală în kW	3,40
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungimea cablu de alimentare în m	2
Lungimea furtunului de admisie apă în m	2,0
Lungimea furtunului de evacuare apă în m	3,0
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean HBBR 71	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PerfectClean HFC 71 (pereche)	1
Termometru fără fir pentru alimente	1
Șine laterale detașabile (pereche)	1
Recipiente de gătit din inox perforate	2
Recipiente rezistente din inox pentru gătit	1
Agent de curățare HydroClean	1
Tablete detartrante	2

DGC 7845 HC Pro

Cuptor cu abur Combi compact cu racord la apă și la scurgere



EAN: 4002516632580 / Numărul materialului: 12100660 /
Vechi Numărul materialului: 23784518D


Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7845 HC Pro


Cuptor cu abur Combi compact cu racord la apă și la scurgere




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings