

DGC 7865 HCX Pro Cuptor cu abur Combi cu racord la apă și scurgere



- Afișaj tactil mare cu senzor de proximitate – M Touch + MotionReact
- Rezultate perfecte – tehnologie DualSteam
- Crocant la suprafață, suculent în interior – gătitul combinat
- Miele@home – aparat cu WiFi conectat la rețea + Mix & Match
- Curățenie ușoară – HydroClean și incinta cuptorului din inox



EAN: 4002516632917 / Numărul materialului: 12100980 /
Vechi Numărul materialului: 23786579D

| Tipul și designul construcției | |
|---|------------|
| Culoare | Gri grafit |
| ArtLine | • |
| Fără mâner | • |
| Dotări pentru confort | |
| Încălzire rapidă | • |
| Preîncălzire | • |
| Generator aburi extern | • |
| Senzor de oxigen | • |
| Setări de umiditate individuale la gătire combinată | • |
| Gătire meniu fără transfer de gust | • |
| Mix & Match | • |
| Termometru pentru alimente | Fără cablu |
| Programe automate cu posibilitatea de a face setări individuale | • |
| Păstrare cald | • |
| Funcție rumenire | • |
| Moduri de funcționare | |
| Ventilator plus | • |
| Încălzire superioară/inferioară | • |
| Gătire cu aburi | • |
| Gătire combinată | • |
| Gătire combinată cu ventilator plus | • |
| Gătire combinată cu încălzire superioară/inferioară | • |
| Gătire combinată cu gril mare | • |
| Sous-vide | • |
| Coacere intensivă | • |
| Gril cu ventilator | • |
| Gril | • |
| Gril economic | • |
| Încălzire de sus | • |
| Încălzire inferioară | • |
| Prăjituri plus | • |
| Aer fierbinte Eco | • |
| Gătit cu aburi Eco | • |
| Decongelare | • |
| Frigere cu umiditate | • |
| Reîncălzire | • |
| Încălzire farfurie | • |
| Programe automate | • |
| Programe automate specifice țării | • |
| Funcții speciale | • |
| Confortul utilizatorului | |
| Conectarea în rețea cu Miele@home | • |
| Afișaj | M Touch |
| Senzor de proximitate MotionReact | • |
| MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări | • |
| MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări | • |

DGC 7865 HCX Pro
Cuptor cu abur Combi cu racord la apă și scurgere



EAN: 4002516632917 / Numărul materialului: 12100980 /
Vechi Numărul materialului: 23786579D

| | |
|---|------|
| MotionReact: semnalul audio este recunoscut atunci când se detectează mișcare | • |
| MotionReact: detectare fronturi dulapuri | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funcție de ajutor | • |
| Panou de comandă rabatabil motorizat cu SoftClose | • |
| Gătire independentă de cantitate | • |
| Gătire cu abur pe maxim 4 niveluri simultan | • |
| Meniuri automate pentru gătit | • |
| Reducere aburi înainte de terminarea programului | • |
| Alarmă sonoră polifonică | • |
| Afișare oră din zi | • |
| Afișare dată | • |
| Cronometru | • |
| Începere programabilă a duratei de gătit | • |
| Terminare programabilă a duratei de gătit | • |
| Durată de gătit programabilă | • |
| Afișaj de temperatură efectivă | • |
| Afișaj temperatură țintă | • |
| Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite | • |
| Temperatură recomandată | • |
| Programe utilizator | • |
| Setări individuale | • |
| Eficiență și durabilitate | |
| Clasa de eficiență energetică (A+++ - D) | A+ |
| Curățare confortabilă | |
| Compartiment al cuptorului din inox cu aspect de țesătură | • |
| Element articulată de gril | • |
| Generator aburi extern | • |
| HydroClean | • |
| Program de înmuiere | • |
| Program de clătire | • |
| Program de uscare a compartimentului cuptorului | • |
| Grilaje laterale cu desprindere rapidă | • |
| Grătare laterale din oțel inoxidabil detașabile | • |
| Detartrare automată | • |
| Ușă CleanGlass | • |
| Tehn. cu aburi/aliment. cu apă | |
| Puterea generatorului de aburi în kW | 3,30 |
| DirectWater Plus | • |
| Filtru de scurgere | • |
| Siguranță | |
| Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire | • |
| Întreprător de siguranță | • |
| Blocare comenzi | • |

DGC 7865 HCX Pro
Cuptor cu abur Combi cu racord la apă și scurgere

EAN: 4002516632917 / Numărul materialului: 12100980 /
Vechi Numărul materialului: 23786579D

| | |
|---|-------------------------|
| Sistem de răcire cu vapori | • |
| Mecanism de blocare cu senzor | • |
| Date tehnice | |
| Volum compartiment cuptor în l | 67 |
| Număr de niveluri rafturi | 4 |
| Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm | 595 x 596 x 567 |
| Niveluri rafturi numerotate | • |
| Balama ușă | Partea inferioară |
| Lumină cuptor | BrilliantLight |
| Temperaturi min. mod cuptor în °C | 30 |
| Temperaturi max. mod cuptor în °C | 230 |
| Temperaturi min. mod gătire cu aburi în °C | 40 |
| Temperaturi max. mod gătire cu aburi în °C | 100 |
| Lățime minimă nișă în mm | 560 |
| Lățime maximă nișă în mm | 568 |
| Înălțime minimă nișă în mm | 590 |
| Înălțime maximă nișă în mm | 595 |
| Adâncime nișă în mm | 550 |
| Lățime aparat electrocasnic în mm | 595 |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm | 596 |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm | 567 |
| Greutate în kg | 46,4 |
| Putere electrică totală în kW | 3,45 |
| Tensiune în V | 230 |
| Frecvență în Hz | 50 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 16 |
| Număr de faze | 1 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 2 |
| Lungimea furtunului de admisie apă în m | 2,0 |
| Lungimea furtunului de evacuare apă în m | 3,0 |
| Înlocuirea lămpilor | Servicii pentru Clienți |
| Accesorii furnizate | |
| Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| Ghidaje telescopice FlexiClip PerfectClean HFC 71 (pereche) | 1 |
| Termometru fără fir pentru alimente | 1 |
| Șine laterale detașabile (pereche) | 1 |
| Recipiente de gătit din inox perforate | 2 |
| Recipiente rezistente din inox pentru gătit | 1 |
| Agent de curățare HydroClean | 1 |
| Tablete detartrante | 2 |

DGC 7865 HCX Pro

Cuptor cu abur Combi cu racord la apă și scurgere




EAN: 4002516632917 / Numărul materialului: 12100980 /
Vechi Numărul materialului: 23786579D

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


DGC 7865 HCX Pro
Cuptor cu abur Combi cu racord la apă și scurgere




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings