

CM 5315 Active  
 Espresso de sine stătător  
 cu OneTouch for Two pentru o savoare perfectă a cafelei.



- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Rezultate perfecte și aromă intensă a cafelei – AromaticSystem
- Spumă cremoasă de lapte pt o gamă largă de specialități de cafea
- Curățare comodă, întreținere, conservare. – Programe de curățare
- Ideal pt. petreceri cu mulți invitați – funcție ceașcă cafea/ceai

EAN: 4002516599241 / Numărul materialului: 12134660 /  
 Vechi Numărul materialului: 29531510DX

Tipul și designul construcției	
Espressor independent cu sistem pentru boabe	•
Culoare	Gri grafit
Dotări pentru confort	
AromaticSystem	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Tipuri suplimentare de cafea posibile în modul cafea râșniță	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	8,0
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	13,5
Multilingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	1
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	200
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	200
Capacitatea recipientului de apă în l	1,3
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	7
Capacitate tavă de picurare	0,8
Recipiente ușor-accesibile	•
Timp de așteptare programabil	•
Setări programabile	•
Băuturi	
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Caffè latte, simplu	•

CM 5315 Active  
 Espresso de sine stătător  
 cu OneTouch for Two pentru o savoare perfectă a cafelei.



EAN: 4002516599241 / Numărul materialului: 12134660 /  
 Vechi Numărul materialului: 29531510DX

Caffè latte, dublă	•
Ibric de cafea	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
<b>Curățare confortabilă</b>	
Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•
<b>Siguranță</b>	
Blocare comenzi	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime aparat electrocasnic în mm	241
Înălțime aparat electrocasnic în mm	360
Adâncime aparat electrocasnic în mm	460
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Lungime cablu de alimentare în m	1,2
<b>Accesorii furnizate</b>	
Voucher pentru ibric de cafea CJ 1	•
Instrucțiuni de operare pe scurt pe spatele unității	•
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,