

## H 2467 BP ACTIVE

### Cuptor

un design modern cu conectare în rețea, curăț pirolit și telescopice FlexiClip.



- Afișaj text clar cu controale rotative – EasyControl Plus
- Efort minim de curățare – Piroliză
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Pentru tot ce este crocant și tare – Modul de operare AirFry



EAN: 4002516622024 / Numărul materialului: 12144270 /  
Vechi Numărul materialului: 22246705D

<b>Tipul și designul construcției</b>	
Cuptor încorporat	•
Culoare	Efect negru obsidian din oțel inoxidabil
<b>Dotări pentru confort</b>	
Încălzire rapidă	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
AirFry	•
Programe automate	•
Aer fierbinte Eco	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Încălzire convențională	•
Gril cu ventilator	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	EasyControl Plus
Multilingua	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
<b>Curățare confortabilă</b>	
Auto-curățare pirolitică	•
Ușă CleanGlass	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•
<b>Date tehnice</b>	
Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5

## H 2467 BP ACTIVE

### Cuptor

un design modern cu conectare în rețea, curăț pirolit și telescopice FlexiClip.



EAN: 4002516622024 / Numărul materialului: 12144270 /  
Vechi Numărul materialului: 22246705D

Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot cu halogen
Temperaturi în °C	30–300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	3,60
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Client
<b>Accesorii furnizate</b>	
Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71	1
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar de copt și fript fără PerfectClean	1
Glisiere telescopice FlexiClip HFC 70-C (pereche)	1
Șine laterale detașabile (pereche)	1
<b>Afișaj limbi disponibile</b>	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 2467 BP ACTIVE

Cuptor


un design modern cu conectare în rețea, curăț pirolit și telescopice FlexiClip.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings