

H 2467 BP ACTIVE

Cuptor

un design modern cu conectare în rețea, curăț pirolit și telescopice FlexiClip.



- Afișaj text clar cu controale rotative – EasyControl Plus
- Efort minim de curățare – Piroliză
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Pentru tot ce este crocant și tare – AirFry

A+

EAN: 4002516622024 / Numărul materialului: 12144270 /
Vechi Numărul materialului: 22246705D

Tip construcție	
Culoarea aparatului	Efect negru obsidian din oțel inoxidabil
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Moduri de funcționare	
AirFry	•
Programe automate	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Încălzire convențională	•
Gril cu ventilator	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	EasyControl Plus
Multilingua	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Auto-curățare pirolitică	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•

H 2467 BP ACTIVE

Cuptor

un design modern cu conectare în rețea, curăț pirolit și telescopice FlexiClip.



EAN: 4002516622024 / Numărul materialului: 12144270 /
Vechi Numărul materialului: 22246705D

Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot cu halogen
Temperaturi în °C	30–300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	3,60
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Client
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean	1
Tavă universală cu PerfectClean	1
Grătar de copt și fript fără PerfectClean	1
Ghidaje telescopice FlexiClip cu PerfectClean	1
Șine laterale detașabile (pereche)	1

H 2467 BP ACTIVE

Cuptor

un design modern cu conectare în rețea, curăț pirolit și telescopice FlexiClip.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings