

WEF674 WCS TDos&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu TwinDos și 1600 rpm pentru performanțe maxime de spălare.



- Dozare precisă și automată a detergentului cu TwinDos®
- Putere maximă de rotire – 1600 rpm
- Precălcarea reduce șifonarea și economisește până la 50 % timp și efort#
- Miele@home – conect. inteligentă în rețea oferă noi posibilități\*
- Gamă exclusivă CapDosing pentru diferite textile și pete

\* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.



EAN: 4002516620433 / Numărul materialului: 12146260 /  
Vechi Numărul materialului: 11EF6741EU1

<b>Tip construcție</b>	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
<b>Model</b>	
Marcă produs	W1 Chrome Edition
Încărcare frontală	•
<b>Centrifugare</b>	
Viteză maximă de centrifugare	1600
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
<b>Design</b>	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Culoare buton rotativ	Alb lotus/Inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Comandă rotativă
Afișaj	DirectSensor alb, 7 segmente
<b>Putere de curățare</b>	
Dozaj automat al detergentului TwinDos	•
Dozator proporțional CapDosing	•
<b>Întreținere rufe delicate</b>	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	8,0
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	47
Consum ponderat de apă per ciclu în l	47
Clasă de eficiență centrifugare	A
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	69
Durata programului „Eco 40–60” la capacitate nominală	219
Putere nominală în stare oprit în W	0,40
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,80
Spălare la temperatură joasă „Rece” și „20 °C”	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programe spălare</b>	
Bumbac (colorate)	•

WEF674 WCS TDos&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu TwinDos și 1600 rpm pentru performanțe maxime de spălare.



EAN: 4002516620433 / Numărul materialului: 12146260 /

Vechi Numărul materialului: 11EF6741EU1

Bumbac cu prespălare	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Impermeabilizare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
<b>Suplimente la spălare</b>	
Scurt	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•
<b>Calitate</b>	
Contragreutăți confecționate din fontă	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Cod PIN	•
Interfață optică	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	636
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1054
Greutate în kg	94
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2
<b>Accesorii furnizate</b>	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher pentru 5 cartușe Miele UltraPhase	•

WEF674 WCS TDos&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1

cu TwinDos și 1600 rpm pentru performanțe maxime de spălare.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm