

## G 5110 SC Active

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

la calitatea încercată și testată de la Miele la un preț minim accesibil.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Economisiți până la 50 % mai multă electr. – racord de apă caldă
- Versatil și sigur – design confortabil al coșului
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose
- Versatilitate maximă – Coșuri superioare reglabile pe înălțime



EAN: 4002516620297 / Numărul materialului: 12173790 /  
Vechi Numărul materialului: 21511016OE1

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase de sine stătătoare	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Alb Brilliant
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	afișaj cu 7 segmente și 3 cifre
Culoare afișaj	Galben
<b>Confort</b>	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	acustică
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	D
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,5
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,84
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	84
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,57
Durata programului ECO în minute	265
Clasă de emisii de zgomot	C
Emisii de zgomot în dB(A)	45
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
Delicat	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă pentru tacâmuri
Support pentru cești FlexCare	1
Design coș	Comfort
Număr de poziții	14
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Blocare de siguranță	•

## G 5110 SC Active

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

la calitatea încercată și testată de la Miele la un preț minim accesibil.



EAN: 4002516620297 / Numărul materialului: 12173790 /


Vechi Numărul materialului: 21511016OE1

Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	845
Maxim înălțime nișă în mm	880
Adâncime nișă în mm	600
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	845
Adâncime aparat electrocasnic în mm	600
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	119,5
Greutate netă în kg	53,5
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Accesorii furnizate	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

## G 5110 SC Active

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

la calitatea încercată și testată de la Miele la un preț minim accesibil.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)