

G 5310 SC Active Plus

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Economisiți până la 50 % mai multă electr. – record de apă caldă
- Versatil și sigur – design confortabil al coșului



EAN: 4002516620884 / Numărul materialului: 12173890 /
Vechi Numărul materialului: 21531016OE1

Model	
Mașină de spălat vase de sine stătătoare	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Alb Brilliant
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	afișaj cu 7 segmente și 3 cifre
Culoare afișaj	Alb
Confort	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	acustică
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	C
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,74
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	74
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,40
Durata programului ECO în minute	199
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	44
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
Delicat	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	Comfort

G 5310 SC Active Plus

Mașini de spălat vase de sine stătătoare
pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



EAN: 4002516620884 / Numărul materialului: 12173890 /
Vechi Numărul materialului: 21531016OE1

Număr de poziții 14

Siguranță

Sistem Waterproof

•

Blocare de siguranță

•

Date tehnice

Minim lățime nișă în mm

600

Lățime maximă nișă în mm

600

Minim înălțime nișă în mm

845

Maxim înălțime nișă în mm

880

Adâncime nișă în mm

600

Lățime aparat electrocasnic în mm

598

Înălțime aparat electrocasnic în mm

845

Adâncime aparat electrocasnic în mm

600

Adâncimea cu ușa deschisă în cm

119,5

Greutate netă în kg

53,5

Putere electrică totală în kW

2,00

Tensiune în V

230

Tensiune nominală siguranță în A

10

Număr de faze

1

Standard de frecvență electrică

50

Lungime furtun de admisie apă în cm

1,50

Lungime furtun de evacuare apă în cm

1,50

Lungime cablu de alimentare în m

1,70

Accesorii furnizate

1 x cutie UltraTabs (20 tablete)


•

Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau
9 cutii la preț redus

•

G 5310 SC Active Plus

Mașini de spălat vase de sine stătătoare
pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)