

## G 5310 SCi Active Plus

Mașină de spălat vase semi-integrată

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Economisiți până la 50 % mai multă electr. – racord de apă caldă
- Versatil și sigur – design confortabil al coșului



EAN: 4002516620907 / Numărul materialului: 12173910 /  
Vechi Numărul materialului: 21531056OE1

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Model</b>  |                                 |
| Mașină de spălat vase semi-integrată                                      | •                               |
| Mașină de spălat vase de 60 cm  | •                               |
| <b>Design</b>   |                                 |
| Culoare panou de comandă  | Alb Brilliant                   |
| Versiune panou de comandă   | Panou frontal drept             |
| Tip comandă   | Buton selectare progr.          |
| Afișaj  | afișaj cu 7 segmente și 3 cifre |
| Culoare afișaj  | Alb                             |
| <b>Confort</b>  |                                 |
| Mecanism închidere ușă  | ComfortClose                    |
| Afișare timp rămas  | •                               |
| Start întârziat până la 24 de ore   | •                               |
| Indicator luminos în timpul funcționării                                  | acustică                        |
| <b>Eficiență și durabilitate</b>  |                                 |
| Clasă de eficiență energetică (A-G)                                       | C                               |
| Consum apă în programul automat în l de la                                | 6,0                             |
| Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri                 | 8,4                             |
| Consum de electricitate în programul ECO în kWh                           | 0,74                            |
| Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program  | 74                              |
| Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă | 0,40                            |
| Durata programului ECO în minute  | 199                             |
| Clasă de emisii de zgomot   | B                               |
| Emisii de zgomot în dB(A)   | 44                              |
| Tehnologie EcoPower   | •                               |
| Igienă dovedită   | •                               |
| Racord apă caldă  | •                               |
| <b>Calitatea rezultatelor</b>   |                                 |
| Mașină de spălat vase cu apă proaspătă                                    | •                               |
| SensorDry   | •                               |
| Uscare turbotermică cu recirculare  | •                               |
| Uscare activă prin condensare   | •                               |
| BrilliantGlassCare  | •                               |
| <b>Programe spălare</b>   |                                 |
| QuickPowerWash  | •                               |
| ECO   | •                               |
| Automat   | •                               |
| Intensiv 75 °C  | •                               |
| Delicat   | •                               |
| <b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>                                     |                                 |
| Extra-economic  | •                               |
| Express   | •                               |
| Curățare suplimentară   | •                               |
| Uscare suplimentară   | •                               |
| <b>Design coș</b>   |                                 |
| Încărcare tacâmuri  | Tavă 3D MultiFlex               |
| Suport pentru cești FlexCare  | 1                               |
| Design coș  | Comfort                         |

## G 5310 SCi Active Plus

Mașină de spălat vase semi-integrată

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



EAN: 4002516620907 / Numărul materialului: 12173910 /

Vechi Numărul materialului: 21531056OE1


Număr de poziții 14

| <b>Siguranță</b>   |       |
|--|-------|
| Sistem Waterproof  | •     |
| Blocare de siguranță   | •     |
| <b>Date tehnice</b>  |       |
| Minim lățime nișă în mm  | 600   |
| Lățime maximă nișă în mm   | 600   |
| Minim înălțime nișă în mm  | 805   |
| Maxim înălțime nișă în mm  | 870   |
| Adâncime nișă în mm  | 570   |
| Lățime aparat electrocasnic în mm  | 598   |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm  | 805   |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm  | 570   |
| Adâncimea cu ușa deschisă în cm  | 116,5 |
| Greutate netă în kg  | 43,7  |
| Putere electrică totală în kW  | 2,00  |
| Tensiune în V  | 230   |
| Tensiune nominală siguranță în A   | 10    |
| Număr de faze  | 1     |
| Standard de frecvență electrică  | 50    |
| Lungime furtun de admisie apă în cm  | 1,50  |
| Lungime furtun de evacuare apă în cm   | 1,50  |
| Lungime cablu de alimentare în m   | 1,70  |
| Greutate min. panou frontal în kg  | 2,0   |
| Greutate max. panou frontal în kg  | 8,0   |
| [se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]               | 7,0   |
| [se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]               | 16,0  |
| <b>Accesorii furnizate</b>   |       |
| 1 x cutie UltraTabs (20 tablete)   | •     |
| Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus | •     |

G 5310 SCi Active Plus

Mașină de spălat vase semi-integrată

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)