

## G 5310 SCi Active Plus

Mașină de spălat vase semi-integrată

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Design inovator și confort maxim – tava 3D MultiFlex
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Economisiți până la 50 % mai multă electr. – racord de apă caldă
- Versatil și sigur – design confortabil al coșului



EAN: 4002516620914 / Numărul materialului: 12173920 /  
Vechi Numărul materialului: 21531057OE1

<b>Model</b>	
Mașină de spălat vase semi-integrată	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
<b>Design</b>	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil/CleanSteel
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	afișaj cu 7 segmente și 3 cifre
Culoare afișaj	Alb
<b>Confort</b>	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	acustică
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	C
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,74
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	74
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,40
Durata programului ECO în minute	199
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	44
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
<b>Calitatea rezultatelor</b>	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
Uscare cu funcție AutoOpen	•
SensorDry	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programe spălare</b>	
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
Delicat	•
QuickPowerWash	•
<b>Opțiunile pt. spălarea vaselor</b>	
Extra-economic	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
<b>Design coș</b>	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport pentru cești FlexCare	1

## G 5310 SCi Active Plus

Mașină de spălat vase semi-integrată

pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.




EAN: 4002516620914 / Numărul materialului: 12173920 /

Vechi Numărul materialului: 21531057OE1

Design coș	Comfort
Număr de poziții	14
<b>Siguranță</b>	
Sistem Waterproof	•
Blocare de siguranță	•
<b>Date tehnice</b>	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	44,7
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	3,0
Greutate max. panou frontal în kg	10,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	9,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	19,0
<b>Accesorii furnizate</b>	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•

G 5310 SCi Active Plus

Mașină de spălat vase semi-integrată  
pentru rezultate optime uscare mulțumită uscării cu funcția AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)