

G 5540 SCi SL Active

Mașina de spălat vase semi-integrată, 45 cm

la calitatea încercată și testată de la Miele la un preț minim accesibil.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose
- Economisiți până la 50 % mai multă electr. – racord de apă caldă
- Versatilitate maximă – Coșuri superioare reglabile pe înălțime
- Versatil și sigur – design confortabil al coșului



EAN: 4002516620990 / Numărul materialului: 12174010 /
Vechi Numărul materialului: 21554057OE1

Model	
Mașină de spălat vase semi-integrată	•
Mașină de spălat vase de 45 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil/CleanSteel
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Buton selectare progr.
Afișaj	afișaj cu 7 segmente și 3 cifre
Culoare afișaj	Galben
Confort	
Mecanism închidere ușă	ComfortClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	acustică
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A-G)	E
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,1
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,70
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	70
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,45
Durata programului ECO în minute	295
Clasă de emisii de zgomot	C
Emisii de zgomot în dB(A)	45
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
Uscare turbotermică cu recirculare	•
Programe spălare	
ECO	•
Automat	•
Intensiv 75 °C	•
Delicat	•
QuickPowerWash	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
Scurt	•
Express	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă pentru tacâmuri
Design coș	Comfort 45 cm
Număr de poziții	9
Siguranță	
Sistem Waterproof	•

G 5540 SCi SL Active

Mașina de spălat vase semi-integrată, 45 cm

la calitatea încercată și testată de la Miele la un preț minim accesibil.



EAN: 4002516620990 / Numărul materialului: 12174010 /

Vechi Numărul materialului: 21554057OE1

Blocare de siguranță

•


Date tehnice

Minim lățime nișă în mm	450
Lățime maximă nișă în mm	450
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	570
Lățime aparat electrocasnic în mm	448
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	570
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	41,4
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	2,0
Greutate max. panou frontal în kg	8,0
Accesorii furnizate	
1 x cutie UltraTabs (20 tablete)	•
Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus	•


G 5540 SCi SL Active

Mașina de spălat vase semi-integrată, 45 cm

la calitatea încercată și testată de la Miele la un preț minim accesibil.



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)